


Hành trình ly hợp
EAMC-H-25-10-GB8-14
Số bộ phận: 8228653

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	14 mm
Kích thước	15/25
Chiều dài danh nghĩa	15.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	10000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	1.04 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	2 N m
trọng lượng sản phẩm	11 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS