

**Hành trình ly hợp**  
**EAMC-H-30-10-GB16-6.35**  
Số bộ phận: 8228654

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                       | Giá trị               |
|--------------------------------|-----------------------|
| Đường kính ghi 1               | 6.35 mm               |
| Kích thước                     | 30                    |
| Chiều dài danh nghĩa           | 20.7 mm               |
| Vị trí lắp đặt                 | bất kỳ                |
| Số vòng quay tối đa            | 8000 1/phút           |
| Tuân thủ LABS                  | VDMA24364-B2-L        |
| Nhiệt độ bảo quản              | -25 °C...60 °C        |
| Độ ẩm tương đối                | 0 - 95 %              |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -25 °C...60 °C        |
| Mô men quán tính khối lượng    | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Mô-men xoắn có thể truyền      | 6 N m                 |
| trọng lượng sản phẩm           | 26 g                  |
| Ghi chú vật liệu               | Tuân thủ RoHS         |