

Hành trình ly hợp
EAMC-H-30-10-GB16-9
Số bộ phận: 8228656

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	9 mm
Kích thước	30
Chiều dài danh nghĩa	20.7 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Số vòng quay tối đa	8000 1/phút
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-25 °C...60 °C
Mô men quán tính khối lượng	3.2 kgmm ²
Mô-men xoắn có thể truyền	8.5 N m
trọng lượng sản phẩm	25 g
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS