

Vòng định tâm
EAML-72-3,8-62
Số bộ phận: 8229196

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính ghi 1	72 mm
Đường kính giá lắp 2	62 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Nhiệt độ bảo quản	-25 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 95 %
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	11 g
Bộ truyền động mã giao diện	L62
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS