


Tổ hợp thiết bị bảo trì MSB4-1/4:I1:I3

Số bộ phận: 8233006

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	4
Dòng	MS
Vị trí lắp đặt	đọc +/- 5°
Cổng xả nước ngưng tụ	xoay thủ công
Cấu trúc xây dựng	Bộ lọc sợi
Lượng nước ngưng tụ tối đa	19 MI
Bảo vệ vỏ	Lồng bảo vệ bằng nhựa
Áp suất vận hành	0 MPA...1.4 MPA 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Lưu lượng bình thường tối đa	360 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	400 g
Kiểu gắn	với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu bộ lọc	Sợi borosilicat
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực PC