

Tổ hợp thiết bị bảo trì
MSB4-1/4:02:02-WP-Z
Số bộ phận: 8233010

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	4
Dòng	MS
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa có thể khóa với các phụ kiện
Cấu trúc xây dựng	Van điều khiển áp suất không áp kế
chức năng điều khiển	Áp suất đầu ra không đổi có bù áp sơ cấp với hệ thống xả thứ cấp Với chức năng dòng trả về
Áp suất vận hành	0.08 MPA...1.4 MPA 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.03 MPA...0.7 MPA 0.3 bar...7 bar 4.35 psi...101.5 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	490 g
Kiểu gắn	với góc gắn
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Vật liệu của phớt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực