


Bộ phân phối khí
FR-12-PK-4-B
Số bộ phận: 8762

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	3.4 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	0 bar...8 bar
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Số lối ra	12
Số lượng đường dây cung cấp	1
Cổng nối khí nén 1	Ren trong G1/4
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm bên ngoài Ø 6 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực