


**Van khí dạng đòn bẩy**  
**THO-3-1/4-B**  
Số bộ phận: 8990

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                                   | Giá trị            |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Chức năng van                                              | 3/2 mở đơn ổn định |
| Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343) | 600 l/ph           |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén                             | G1/4               |
| Áp suất vận hành                                           | -0.95 bar...10 bar |
| Cấu trúc xây dựng                                          | Đế đĩa             |
| Chiều rộng định mức                                        | 7 mm               |
| Kiểu điều khiển                                            | trực tiếp          |
| Tuân thủ LABS                                              | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                             | -10 °C...60 °C     |
| Lực kích hoạt                                              | 22.5 N             |
| trọng lượng sản phẩm                                       | 210 g              |
| Kiểu gắn                                                   | với lỗ xuyên       |
| Cổng nối khí nén 1                                         | G1/4               |
| Cổng nối khí nén 2                                         | G1/4               |
| Cổng nối khí nén 3                                         | G1/4               |
| Vật liệu của phớt                                          | NBR                |
| Vật liệu vỏ                                                | Nhôm đúc áp lực    |