


Van chân
F-5-1/4-B
Số bộ phận: 8992

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng van	5/2 đơn ổn định
Kiểu vận hành	thủ công
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	550 l/ph
Cổng nối làm việc bằng khí nén	G1/4
Áp suất vận hành	-0.95 bar...10 bar
Cấu trúc xây dựng	Đế đĩa
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Chiều rộng định mức	7 mm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực kích hoạt	78 N
trọng lượng sản phẩm	705 g
Kiểu gắn	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	G1/4
Cổng nối khí nén 2	G1/4
Cổng nối khí nén 3	G1/4
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Cổng nối khí nén 5	G1/4
Vật liệu của phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực