

Van cơ khí nén
PR-22-RT
Số bộ phận: 9297

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính lắp đặt	22.5 mm
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Mức độ bảo vệ	IP40
Lực kích hoạt	25 N
trọng lượng sản phẩm	26 g
Màu sắc	màu đỏ