


Đầu nối dạng vách ngăn
SCK-PK-6-KU
Số bộ phận: 9389

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	5.3 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Thiết kế	Vách ngăn
Kích cỡ gói	10
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.095 MPA...1 MPA -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 8 mm đối với núm cắm bên trong Ø 6 mm với đai ốc ren
Cổng nối khí nén 2	đối với ống mềm bên ngoài Ø 8 mm cho núm cắm bên Ø trong 6 mm với đai ốc
Vật liệu đai ốc ren	POM
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đai ốc	POM
Vật liệu đầu nối	POM