

Đầu nối ren khí dạng T T-PK-4

Số bộ phận: 9585

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	3.4 mm
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cổng nối khí nén 1	đối với ống mềm Ø ngoài 6 mm
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	POM