

Bộ chuyển đổi
AD-3/8NPT-G3/8-I
Số bộ phận: 9626

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	11.5 mm
Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh	-0.95 bar...10 bar
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 1	22 N m
Mô men xoắn siết tối đa của cổng nối khí nén 2	25 N m
trọng lượng sản phẩm	25.98 g
Cổng nối khí nén 1	Ren ngoài 3/8 NPT
Cổng nối khí nén 2	Ren trong G3/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu của phốt	PVC
Vật liệu vỏ	Thép mạ kẽm