


Van khí VLK-3-PK-3

Số bộ phận: 9639

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều rộng định mức	2.5 mm
Áp suất vận hành	2.5 bar...8 bar
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	90 l/ph
Chống cháy nổ	Lưu ý thông tin trong chứng nhận Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	170 g
Kiểu gắn	trên khung lắp
Vật liệu của phốt	TPE-U (PU)
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực