

Bộ hiển thị áp suất OH-10

Số bộ phận: 9791

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Áp suất vận hành	0.14 MPA...0.8 MPA 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
trọng lượng sản phẩm	4 g
Cổng nối khí nén	Núm cắm PK-3
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS