

Bề mặt kết nối CAMI-C

Số bộ phận: 552116

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Kiểu gắn	Trên tường tủ điều khiển M25
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cổng nối điện	- / 17-chân / 11-chân / 9-chân RJ45 / Coninvers M25 / đầu kẹp lò xo / Sub-D Giắc cắm / Giắc cắm / Giắc cắm / Giắc cắm
Rộng	67,2 mm
Chiều cao	76,1 mm
Chiều dài	26 mm