

Giắc cắm
CAMF-B-M25-G4
Số bộ phận: 555676

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chức năng bổ sung	Gắn chống mất mát
Vị trí lắp đặt	bất kì
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Dải điện áp hoạt động AC	160 V
Khả năng tải điện	1 A
Mức độ bảo vệ	IP65 theo IEC 60529
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn