

指示器插件
MFL-230AC
订货号: 10005

FESTO



数据表

特性	值
产品重量	14 g
电气接口	B 型 符合工业标准 (11 mm)
标称工作电压, 交流	230 V
电源频率	50 Hz...60 Hz
允许的电压波动	-20 % / +15 %
防护等级	IP65 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...60 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国电气设备相关规定
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外壳材料	加强型 PA6