

排气节流阀  
GRE-1/8-NPT  
订货号: 10057

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                               |
|---------------------|---------------------------------|
| 阀功能                 | 声压控制功能                          |
| 附加功能的选择             | 带消声器                            |
| 气接口, 气口 1           | 1/8 NPT                         |
| 调节元件                | 一字圆头螺丝                          |
| 安装方式                | 拧入                              |
| 标准流量 6 -> 0 bar     | 0 l/min...520 l/min             |
| 工作压力                | 0 bar...10 bar                  |
| 环境温度                | -10 °C...70 °C                  |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)          |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 介质温度                | -10 °C...70 °C                  |
| 材料说明                | RoHS 合规                         |