


面板安装式阀
SVS-4-1/8
订货号: 10192

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位四通阀，单电控
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	120 l/min
工作气口	G1/8
工作压力	0.35 Mpa...0.8 Mpa 3.5 bar...8 bar
结构特点	活塞阀座
复位类型	弹簧复位
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
流向	不可逆
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	8 N
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8
气接口，气口 3	G1/8
气接口，气口 4	G1/8
盖子材料	POM
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	铝