


微型直动圆头式阀

SO-3-PK-3-B

订货号: 10403

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|-------------------|
| 阀功能 | 两位三通, 常开, 单电控 |
| 驱动方式 | 机械 |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 60 l/min |
| 工作气口 | PK-3 |
| 工作压力 | -0.95 bar...8 bar |
| 复位类型 | 弹簧复位 |
| 公称通径 | 1.8 mm |
| 先导类型 | 直接 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 驱动力 | 6 N |
| 产品重量 | 7 g |
| 安装方式 | 带通孔 |
| 气接口, 气口 1 | PK-3 |
| 气接口, 气口 2 | PK-3 |
| 外壳材料 | 黄铜 POM |