


气控阀
JH-5-1/4
订货号: 10408

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|--------------------------|----------------------------------|
| 阀功能 | 两位五通双稳态 |
| 驱动方式 | 气动 |
| 宽度 | 30.5 mm |
| 标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化) | 1100 l/min |
| 工作气口 | G1/4 |
| 工作压力 | 0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar |
| 结构特点 | 提动座 |
| 防护等级 | IP65 |
| 公称通径 | 7 mm |
| 网格尺寸 | 32 mm |
| 排气功能 | 带节流选项 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 安装位置 | 可选 |
| 先导类型 | 直接 |
| 先导气源 | 外部 |
| 流向 | 不可逆 |
| 搭接 | 重叠 |
| 先导压力 Mpa | 0.12 Mpa...1 Mpa |
| 先导压力 | 1.2 bar...10 bar |
| 最大开关频率 | 12 Hz |
| 逆转开关时间 | 7 ms |
| 工作介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明 | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 - 低耐腐蝕能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 储存温度 | -20 °C...60 °C |
| 介质温度 | -10 °C...60 °C |
| 先导介质 | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 产品重量 | 330 g |

| 特性 | 值 |
|-----------|---------------------|
| 安装方式 | 要么： 在气路板上 带通孔 |
| 先导气口 12 | G1/8 |
| 先导气口 14 | G1/8 |
| 气接口, 气口 1 | G1/4 |
| 气接口, 气口 2 | G1/4 |
| 气接口, 气口 3 | G1/4 |
| 气接口, 气口 4 | G1/4 |
| 气接口, 气口 5 | G1/4 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 密封件材料 | NBR TPE-U(PU) |
| 外壳材料 | 压铸铝 |