


或门
OS-1/8-NPT
订货号: 10412

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	“或”功能
气接口，气口 1	1/8 NPT
气接口，气口 2	1/8 NPT
安装方式	带通孔
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	500 l/min
工作压力	1 bar...10 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	精制铝合金
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
公称通径	4 mm
安装位置	可选
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	45 g
气接口，气口 3	1/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR