


吸盘插件
OASI-50
订货号: 1048884

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	0 bar...0.95 bar
工作介质	大气空气符合 ISO 8573-1:2010 [7:~:]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-A1-L
适合食品行业使用	见补充材料说明
环境温度	5 °C...50 °C
产品重量	5.9 g
安装方式	插入
材料说明	RoHS 合规
吸盘插件材料	PE
适合喷射脉冲	5 bar
安装位置	内凹