

插头  
**NECU-M-S-B12G5-C2-PB**  
订货号: 1066354

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                            |
|---------------------|------------------------------|
| 基于标准                | EN 61076-2-101<br>EN 61984   |
| 产品重量                | 46.1 g                       |
| 电气接口 1              | 直列式插头, M12x1, 5 针, B 编码, 可屏蔽 |
| 插头编码                | B                            |
| 电气接口 2              | 螺纹端子, 可屏蔽                    |
| 工作电压范围 DC           | 0 V...60 V                   |
| 工作电压范围 AC           | 0 V...60 V                   |
| 40°C 时的额定电流         | 4 A                          |
| 抗电涌性                | 1.5 kV                       |
| 传输特征                | DIN EN 50173/CAT 5           |
| 许用的电缆直径             | 6 mm...8 mm                  |
| 接口横截面               | 0.14 mm²...0.75 mm²          |
| 防护等级                | IP67                         |
| 环境温度                | -25 °C...85 °C               |
| CE 认证 (见合格声明)       | 符合欧盟低电压指令                    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L               |
| 材料说明                | RoHS 合规                      |
| 污染等级                | 3                            |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                   |
| 外壳材料                | 压铸锌<br>镀镍                    |
| 电触头材料               | 黄铜<br>青铜                     |