

插座

NECU-M-B12G5-C2-PB

订货号: 1067905

FESTO



数据表

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101 EN 61984
产品重量	48.7 g
电气接口 1	直式插座, M12x1, 5 针, B 编码, 可屏蔽
插头编码	B
电气接口 2	螺纹端子, 可屏蔽
工作电压范围 DC	0 V...125 V
工作电压范围 AC	0 V...125 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	1.5 kV
传输特征	DIN EN 50173/CAT 5
许用的电缆直径	6 mm...8 mm
接口横截面	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
防护等级	IP67
环境温度	-25 °C...85 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟低电压指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	压铸锌 镀镍
电触头材料	黄铜 青铜