


插头
NECU-S-M8G4-C2
订货号: 1068198

FESTO



数据表

特性	值
符合标准	EN 61076-2-104
连接频率	100
电缆出口	直列式
产品重量	9.1 g
电气接口 1, 设计	圆形
电气接口 1, 连接类型	插头
电气接口 1, 连接系统	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104 标准
电气接口 1, 接口/线芯数	4
电气接口 1, 安装类型	螺丝锁, 规格 9 mm A/F
电气接口 2, 连接系统	螺纹端子
工作电压范围 DC	0 V...30 V
工作电压范围 AC	0 V...30 V
40°C 时的额定电流	4 A
抗电涌性	0.8 kV
电缆直径	3.5 mm...5 mm
标称导线横截面积	0.14 mm²...0.5 mm²
防护等级	IP67
防护等级说明	在组装好的状态下
环境温度	-25 °C...85 °C
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料说明	RoHS 合规
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
外壳材料	PA
外壳颜色	黑色
螺丝紧固锁的材料	镀镍黄铜
电触头材料	镀金黄铜