


旋转杠杆阀
RW/O-3-PK-3
订货号: 10750

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，单稳态，常开/常闭
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	80 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	0 bar...8 bar
结构特点	活塞阀座
公称通径	2.5 mm
先导类型	直接
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 2	PK-3
气接口，气口 3	PK-3
密封件材料	NBR
外壳材料	POM