

关节轴承  
SGS-M48X2  
订货号: 10777

FESTO



数据表

| 特性                | 值               |
|-------------------|-----------------|
| 规格                | M48x2           |
| 基于标准              | ISO 12240-4     |
| 耐腐蚀等级 CRC         | 1 - 低耐腐蚀能力      |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L  |
| 环境温度              | -40 °C...150 °C |
| 产品重量              | 5527 g          |
| 材料说明              | RoHS 合规         |
| 外环材料              | 黄铜              |
| 外壳材料              | 镀锌钢             |
| 内滚道材料             | 钢               |
| 螺母材料              | 镀锌钢             |