


气控阀

VL-5-1/4-NPT

订货号: 10844

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通, 单稳态
驱动方式	气动
宽度	30.5 mm
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	800 l/min
工作气口	1/4 NPT
工作压力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	7 mm
网格尺寸	32 mm
排气功能	带节流选项
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
先导气源	外部
流向	不可逆
搭接	重叠
先导压力 Mpa	0.12 Mpa...1 Mpa
先导压力	1.2 bar...10 bar
关闭时间	11 ms
打开时间	7 ms
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-20 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	220 g

特性	值
安装方式	在气路板上 带通孔 要么:
先导气口 14	1/8 NPT
气接口, 气口 1	1/4 NPT
气接口, 气口 2	1/4 NPT
气接口, 气口 3	1/4 NPT
气接口, 气口 4	1/4 NPT
气接口, 气口 5	1/4 NPT
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	压铸铝