


**联轴器壳体  
EAMK-A-D19-28D**

订货号: 1087585

**FESTO**



**数据表**

特性	值
安装位置	可选
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	51 g
接口代码, 驱动器	D19
接口代码, 离合器外壳	28D
材料说明	RoHS 合规