

盖子
EASC-H1-25-200
订货号: 1096388

FESTO



数据表

特性	值
规格	25-200
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	482 g
材料说明	RoHS 合规
盖子型材材料	精制铝合金