

盖子
EASC-H1-32-100
订货号: 1107235

FESTO



数据表

特性	值
规格	32-100
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	383 g
材料说明	RoHS 合规
盖子型材材料	精制铝合金