

弹性缓冲器 DYSR-25-40-Y5

订货号: 1138648

FESTO



数据表

特性	值
规格	25
行程	40 mm
缓冲	可调
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
室温下的复位时间	0.4 s
最低环境温度下的重置时间	3 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
缓冲长度	40 mm
最大停止力	4000 N
每个行程的最大能耗	160 J
每小时最大能耗	220000 J
最大残余能量	0.8 J
重置力	12.5 N
最小插入力	155 N
产品重量	715 g
质量范围	400 kg
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	镀锌钢
活塞杆材料	高合金钢, 硬化