


弹性缓冲器
DYSR-32-60-Y5
订货号: 1138649

FESTO



数据表

特性	值
规格	32
行程	60 mm
缓冲	可调
安装位置	可选
位置检测	无
最大冲击速度	3 m/s
室温下的复位时间	0.6 s
最低环境温度下的重置时间	3 s
工作模式	推 单作用
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
缓冲长度	60 mm
最大停止力	6400 N
每个行程的最大能耗	384 J
每小时最大能耗	330000 J
最大残余能量	2 J
重置力	18 N
最小插入力	175 N
产品重量	1355 g
质量范围	600 kg
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	镀锌钢
活塞杆材料	高合金钢，硬化