


# 角行程驱动器

## DSM-T-32-270-FW-A-B

订货号: 1145131

FESTO



## 数据表

特性	值
规格	32
摆角	0 deg...270 deg
允许的止动半径	28 mm
安装位置	可选
工作模式	双作用
结构特点	叶片
位置检测	无
工作压力	0.2 Mpa...1 Mpa 2 bar...10 bar
6 bar 时的最大摆动频率	2 Hz
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
最大停止力	480 N
最大轴向力	75 N
最大径向力	200 N
6bar 时理论扭矩	20 Nm
产品重量	1940 g
安装方式	通过内螺纹安装
气动接口	G1/8
材料说明	RoHS 合规
驱动轴材料	钢 镀镍
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	精制铝合金