

液压缓冲缸 DYHR-16-20-Y5

订货号: 1155690

FESTO



数据表

特性	值
规格	16
行程	20 mm
缓冲	可调
安装位置	可选
工作模式	推 单作用
位置检测	无
最大冲击速度	0.3 m/s
进给速度	0.2 mm/s...100 mm/s
室温下的复位时间	0.4 s
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 °C...80 °C
最大停止力	1600 N
每个行程的最大能耗	32 J
每小时最大能耗	65000 J
最小进给力	160 N
最大进给力	1600 N
最大残余能量	0.16 J
重置力	5.4 N
产品重量	190 g
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	钢 镀锌
活塞杆材料	硬化 高合金钢