



电磁阀

MVH-5-1/8-S-B-VI

产品代号: 116000

FESTO

带电磁线圈和手控, 不带插座.



技术参数

特性	值
阀功能	5/2 单电控
驱动类型	电气的
标准额定流量	750 l/min
工作压力	0 ... 10 bar
设计结构	提动阀座
复位类型	机械弹簧
防护等级	IP65
额定尺寸	5 mm
宽度尺寸	27 mm
密封原则	软性
手控装置	是
先导类型	由先导控制
流动方向	不可逆
先导压力	2 ... 10 bar
切换时间, 关闭	36 ms
切换时间, 打开	17 ms
线圈的特性参数	24V DC
工作介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 衄 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 衄
介质温度	-5 ... 50 °C
先导介质	过滤、未润滑压缩空气, 过滤精度40 衄 过滤、已润滑的压缩空气, 过滤精度 40 衄
环境温度	-5 ... 50 °C
安装类型	带通孔
先导气口 12	G1/8
气动连接, 气口 1	G1/8
气动接口, 11	G1/8