

压力表
PAGL-HP3-63-60-G14
订货号: 1166938

FESTO



数据表

特性	值
指示范围	0 bar...60 bar 0 Mpa...6 Mpa 0 psi...870 psi
符合标准	EN 837-1
压力表公称口径	63
防爆	必须遵守证书中的信息！ 区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
结构特点	波尔登管式压力表
安装方式	管式安装
工作介质	惰性气体 中性流体
工作和先导介质说明	无乙炔 无氧
工作压力	0 Mpa...6 Mpa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
交替负载系数	0.66
测量精度等级	1.6
防护等级	IP65
储存温度	-40 °C...70 °C
介质温度	0 °C...60 °C
环境温度	0 °C...60 °C
材料说明	RoHS 合规
接口位置	居中，背面
气动接口	G1/4
接触介质的材料	黄铜
旋入螺钉的材料	黄铜
外壳材料	钢
屏幕材料	PS
外壳颜色	银色

特性	值
产品重量	80 g
刻度	三种量程 MPa（外刻度） bar（外部） psi（内刻度）