

单向阀
H-1/2-B
订货号: 11691

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	止回功能
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
安装方式	拧入
工作压力	0.04 Mpa...1.2 Mpa 0.4 bar...12 bar
环境温度	-10 °C...60 °C
外壳材料	阳极氧化精制铝合金
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
安装位置	可选
标准标称流量 1->2 (6-5)	5500 l/min
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
最大紧固扭矩	40 Nm
产品重量	58.3 g
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR