

夹爪坯料
BUB-HGPD-35
订货号: 1180950

FESTO



数据表

特性	值
规格	35
安装位置	可选
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	5 °C...60 °C
每个抓手夹抓的产品重量	278 g
安装方式	通过通孔和定位套
材料说明	RoHS 合规
非机加工件材料	精制铝合金