


面板安装式阀
SV-5-M5-B
订货号: 11914



数据表

特性	值
阀功能	两位五通，单稳态
驱动方式	手动
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	95 l/min
工作压力	0 Mpa...0.8 Mpa 0 bar...8 bar
结构特点	带回位弹簧的提动阀
复位类型	弹簧复位
公称通径	2.3 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
搭接	正重叠
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	17 N
产品重量	53 g
安装方式	面板式安装 带通孔
气接口，气口 1	M5
密封件材料	NBR
外壳材料	聚合物 黄铜