


先导阀
MDH-3/2-24DC
订货号: 119600

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	电控
宽度	30 mm
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	50 l/min
工作气口	底座规格 30 mm，符合 ISO 15218 标准
工作电压	24V DC 48V AC
工作压力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	1.3 mm
网格尺寸	42 mm
排气功能	不带节流选项
基于标准	ISO 15218
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	ISO 15218
手控装置	按钮式
先导类型	直接
流向	不可逆
搭接	重叠
关闭时间	9 ms
打开时间	11 ms
持续通电率	100%
线圈的特性参数	24 V DC: 6.8 W 48 V AC: 50 Hz, 启动功率 14.5 VA, 保持功率 9.9 VA 53 V AC: 60 Hz, 启动功率 15.0 VA, 保持功率 9.3 VA
允许的电压波动	+/- 10 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）

特性	值
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-15 °C...80 °C
环境温度	-15 °C...50 °C
产品重量	140 g
电气接口	类型 A 符合 DIN EN 175301-803 标准
安装方式	底座上 带通孔
气接口, 气口 1	底座
气接口, 气口 2	底座
气接口, 气口 3	非管式
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	FPM