

节流板 GRO-ZP-3-ISO

订货号: 119674

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	节流功能
工作压力	0 bar...16 bar
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	1500 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介质温度	-20 °C...80 °C
环境温度	-20 °C...80 °C
安装方式	带通孔