


带穿板式倒钩接头
SCN-PK-6
订货号: 11974

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	4.8 mm
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
气接口, 气口 1	用于 8 mm 外径的气管
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	铝
螺母材料	镀锌钢