

平行安装组件
EAMM-U-50-D32-42A-78-S1
订货号: 1202312



数据表

特性	值
规格	50
安装位置	可选
齿轮比	1:1
最大转速	6000 1/min
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
防护等级	IP65
环境温度	-10 °C...60 °C
惯性动量	12.1 kgmm ²
与负载无关的摩擦扭矩	0.01 Nm
可传递的扭矩	1 Nm
产品重量	630 g
接口代码，驱动器	D32B
接口代码，电机输入	42A
材料说明	RoHS 合规