

消声器
AMTE-M-H-G12
订货号: 1206625

FESTO



数据表

特性	值
安装位置	可选
包规格	10
工作压力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大气的流量	2745 l/min
防爆	☐ 1 (ATEX) ☐ 2 (ATEX) ☐ 21 (ATEX) ☐ 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压级	92 dB(A)
环境温度	-40 °C...80 °C
产品重量	30 g
气动接口	G1/2
液压缓冲器插件的材料	青铜
旋入螺钉的材料	黄铜
材料说明	RoHS 合规