



数据表

特性	值
外径	11.6 mm
流量相关弯曲半径	76 mm
内径	9 mm
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-35 °C...60 °C
产品重量 (取决于长度)	0.056 kg/m
气动接口	用于倒钩接头内径 9 mm, 带管接螺母
颜色	黑色
肖氏硬度	A 91 +/-3
材料说明	RoHS 合规
气管材料	TPE-U(PU)