


限位开关
SVK-3-PK-3
订货号: 12146

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常闭，单稳态
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	50 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	-0.9 bar...8 bar
结构特点	球座
复位类型	弹簧复位
公称通径	1.5 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
先导类型	直接
流向	不可逆
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-10 °C...80 °C
环境温度	-10 °C...80 °C
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 2	PK-3
气接口，气口 3	非管式