


平行安装组件  
**EAMM-U-86-D60-87A-102-S1**  
订货号: 1215810

FESTO



数据表

| 特性                | 值                     |
|-------------------|-----------------------|
| 规格                | 86                    |
| 安装位置              | 可选                    |
| 齿轮比               | 1:1                   |
| 最大转速              | 5000 1/min            |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364 区域 III      |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C        |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%               |
| 防护等级              | IP65                  |
| 环境温度              | -10 °C...60 °C        |
| 惯性动量              | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| 与负载无关的摩擦扭矩        | 0.25 Nm               |
| 可传递的扭矩            | 9.5 Nm                |
| 产品重量              | 2520 g                |
| 接口代码，驱动器          | D60B                  |
| 接口代码，电机输入         | 87A                   |
| 材料说明              | RoHS 合规               |